



## Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.

Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
passende Wendeschneidplatte	WNMU 0806..
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	8 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschraube	229700 (T15; 4,2 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229700
---------------	--------