



## Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung i-wi, Messbereich: 50-75mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421695 50-75
GTIN	4059192058906
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable **Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen** erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt. Nicht drehende Spindel. **QUICK DRIVE** mit **Spindelsteigung von 5 mm** pro Umdrehung.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

#### Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

### Technische Beschreibung

Ziffernhöhe LCD-Display	10 mm
Fehlergrenze	5 µm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	B2

Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,00005 Zoll
Spindelsteigung	5 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellere Software
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100