



Elektronik-Seitenschneider Super Knips® VDE-isoliert, KW, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726653 125
GTIN	4003773084099
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Griffe mit Kunststoffüberzug für Arbeiten unter Spannung, **isoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Technische Beschreibung

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
Schneidenlänge	9 mm
Kopfbreite	13,5 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1 mm
Schneidfase	ohne Wate
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Produktnameattribut	KW
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drahthalter	nein
Produktart	schneidende Zange