



Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ 2“, maximales Drehmoment: 350N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654471 350
GTIN	5060207566506
Artikelklasse	66D

Beschreibung

Ausführung:

- **Kompaktes, handliches Prüfgerät.**
- **Schraubbefestigung an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.).**
- **LCD-Display. LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.**
- **Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung.**
- **Maßeinheiten: Nm.**

Vorteil:

- **Einfachste Bedienung (Fehlerminimierung).**
- **Geeignet auch für Anwender, die keine „Kalibrierungsspezialisten“ sind.**
- **Nur eine Drucktaste, um die Anzeige auf 0 zu setzen.**

Verwendung:

Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender und rechtsdrehender Drehmomentschlüssel.

Genauigkeit:

Prozentualer Messwertfehler $\pm 1\%$.

Lieferumfang:

USB-Netzteil (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0-Kabel, in stabilem Kunststoffkoffer.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	350 Nm
Messbereich	10 - 350 Nm
Anzeigegerät Breite	138 mm
Anzeigegerät Höhe	110 mm
Anzeigegerät Tiefe	117 mm
Gewicht	2,7 kg
Vierkant-Adapter	1/2 Zoll
Messgenauigkeit Drehmoment	±1 %
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	100 - 240 V
Anzugsrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	O4
Produktart	Drehmomentprüfgerät

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / - Sensor Typ 1000	020130 1000
Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 400	020120 400