

**3M****Grobreinigungsscheibe (SiC), XT-RD PRO, Scheiben-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	566726 115
GTIN	4054596605725
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schleifscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Sehr **grobe Vliesstruktur**, setzt sich auch bei dicken und weichen Beschichtungen nicht zu. Extrem harte und aggressive Vliesausführung erzeugt ein gröberes Finish bei sehr hoher Reinigungswirkung. Sehr **lange Lebensdauer, auch im Kanteneinsatz**.

**Verwendung:**

Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Mit **Glasgewebeteller zur Direktaufspannung** auf Winkelschleifer.

**Hinweis:**

Grobreinigungsscheiben für Geradschleifer siehe Nr. 556270ff.

**Technische Beschreibung**

empfohlene Drehzahl	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	115 mm
maximale Drehzahl	11000 min <sup>-1</sup>

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Härtegrad	sehr hart
Feinheitsgrad	sehr grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Formbeschreibung	flach
Produktnameattribut	XT-RD PRO
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
Produktart	Grobreinigungsvlies