



## Akku-Säbelsäge, Typ: M18FSX-12



### Bestelldaten

Bestellnummer	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Milwaukee Akku-Säbelsäge** für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- **Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.**
- **Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer HD Box, 1× 18V / 12 Ah High Output Akku, Schnellladegerät und Säbelsägeblatt.

#### Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Technische Beschreibung

Akkukapazität	12 Ah
Gewicht	5,5 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V

Hubzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	28,6 mm
maximale Vibration nach EN	22,2 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Besonderheit	FIXTEC, LED
Herstellerbezeichnung	M18FSX-121C
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Säge

## Zubehör

Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12
---------------------------------------	--------------