

Garant GRIDLINE

Wandhängeschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite in G: 30**Bestelldaten**

Bestellnummer	943901 30
GTIN	4062406136130
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Rückwand mit □ 9×9 mm-Lochung im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. Durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Auf Wunsch auch mit geschlossener Rückwand lieferbar. Kabeldurchführung auf Oberseite des Schrankes.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachboden und Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Unterschiedliche Wände können unterschiedliche Befestigungsmaterialien erfordern. Dies sollte vor Einsatz kundenseitig geklärt werden. Einzelne Fachböden unter Nr. 943914.

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	400 mm

Höhe	600 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	25 kg
Nutztiefe	325 mm
Nutzbreite	700 mm
Nutzhöhe	445 mm
Anzahl Fachboden	1
Tiefe in G	16
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	65 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	250 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Wandhängeschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Zusatzfachboden für Wandhängeschränke für Schrank- / Abteillbreite in G 30	943914 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11