



Akku-Schlagschrauber 12V, Typ: M12FID



Bestelldaten

Bestellnummer	074014 M12FID
GTIN	4058546029951
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.**
- **Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.**
- **Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischem Mittelhandgriff mit Softauflage.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**
- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.**
- **Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.**
- **REDLINK PLUS™-Elektronik – einzigartiges Leistungsmanagement.**
- **DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.**

Kompakter Schlagschrauber (130 mm Länge) mit 1/4 Zoll HEX Bitaufnahme.

Vorteil:

Spitzenmodell FUEL™.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und HD-Box.

Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Herstellerbezeichnung: M12FID-202X

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion
 Akkukapazität: 2 Ah
 Akkuspannung: 12 V
 maximales Drehmoment 1. Stufe: 147 N·m

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Akkuspannung	12 V
Herstellerbezeichnung	M12FID-202X
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 4000 min ⁻¹
typische Verwendung	Strong
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	HEX (E 6,3)
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkukapazität	2 Ah
Gewicht	1,1 kg
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s ²
maximales Drehmoment 1. Stufe	147 N·m
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp, Akkuspannung MB12 V

073814 MB12