



Kernbohrmaschine, Typ: MAB825



Bestelldaten

Bestellnummer	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

- **Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.**
- **Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.**
- **Ölbadgetriebe.**

Das Kraftpaket für den schweren Einsatz. Kernbohrer bis \varnothing 100 mm. **Gewindeschneiden bis maximal M30** durch

mitgelieferte Adapter. MK3-Werkzeugaufnahme mit **Keyless-Schnellwechselbohrsystem.**

Thermoschutz und Rutschkupplung schützen Maschine und Werkzeug. Ein Motor mit 4 Getriebestufen, Vollwellenregelelektronik und Drehmomentabschaltung ermöglicht das optimale Einstellen der Drehzahl ohne Leistungsverlust. **Inklusive Kernbohrer \varnothing 17,5 / 21 / 24 mm**, Schnitttiefe 55 mm; **Gewindebohradapter M20 / M24 / M27.**

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, **magnetischer Spänehaaken**, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

- **Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.**
- **Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumpspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.**

· **Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Form	MK3
Herstellerbezeichnung	MAB825
Drehzahlbereich 2. Gang	65 - 175 min ⁻¹
Breite	240 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	31,75 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	40 - 110 min ⁻¹
maximaler Reib-Ø	31,75 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	19 mm, 32 mm Weldon
Länge	370 mm
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	100 mm
Gewicht	25 kg
Arbeitshub	255 mm
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M30 mm
Drehzahlbereich 3. Gang	140 - 360 min ⁻¹
Breite Magnetfuß	220 mm
maximaler Senk-Ø	50 mm
Leistungsaufnahme	1800 W
Drehzahlbereich 4. Gang	220 - 600 min ⁻¹
Höhe	475 mm
Länge Magnetfuß	110 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernbohrer-Set HSS	118825
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernbohrer HMSchnitttiefe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20