

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405R, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251030 HB725
GTIN	4062406135706
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

KNUX 160405R HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 250 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	UM
Hauptanwendung	UNI
Sorte	HB725
Eckenradius	0,5 mm
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 250 m/min
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Beschichtung	PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen