



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, X-LOCK-System, ohne Akku, im Koffer, mit Sanftanlauf, Typ: 71200262



Bestelldaten

Bestellnummer	077145 71200262
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Staubresistenter und leistungsstarker **18 V-Akku-Winkelschleifer** für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.

- **Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.**
- **Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und 4 zusätzliche Vibrationsdämpfer.**
- **Umfangreicher Anwenderschutz: Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz, Bremse.**
- **Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.**
- **Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Maximale Freiheit dank FEIN MultiVolt-Schnittstelle: 18 V Akku-Maschinen mit Multi-Volt-Schnittstelle lassen sich mit allen FEIN Li-Ionen-Akkus von 12 über 14 bis 18 Volt betreiben.**

Vorteil:

- **Höchste Lebensdauer durch nächste Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren.**

- **Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben durch komplett geschlossenes Motorgehäuse.**
- **Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.**

Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät. Inklusiv Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073832.

Technische Beschreibung

Wiederanlaufsperr	ja
Überlastschutz	ja
Akkuspannung	18 V
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
maximale Vibration nach EN	5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	CCG 18-125 BL
Totmannschaltung	nein
Sanftanlauf	ja
Gewicht	1,95 kg
Kickbackstop	nein
Leerlaufdrehzahl	2500 - 8500 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Akkubetrieben
Serie	X-LOCK System
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku Li-IonHighPower Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073834 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18