


Garant
VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201303 3
GTIN	4062406152598
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HE mit h6

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge L_c : 5 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

Schaft-Ø D_s : 6 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	50 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Zähnezahl Z	2
Spiralwinkel	30 Grad
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,02 mm

Schaftform	HB
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schneidenlänge L_c	5 mm
Schneiden-Ø D_c	3 mm
Schaft	DIN 6535 HE mit h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Produktart	Schaftfräser