



Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 22/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221950 22/3
GTIN	4960664741274
Artikelklasse	250

Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 22/3 mm
 Innenkühlung: ja
 Anzahl Schneiden Z: 3
 Ø D₃: 15 mm
 maximale Schnitttiefe a_{p max}: 1 mm
 Auskraglänge L₁: 30 mm
 Gesamtlänge L_{ges}: 130 mm
 Schaft-Ø D₅ h6: 20 mm

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Anzahl Schneiden Z	3
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Auskraglänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L _{ges}	130 mm
Schneiden-Ø D _c	22 mm
Schaft-Ø D ₅ h6	20 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	42 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,29 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	13,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------