



Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Auskraglänge L_1	50 mm
Gesamtlänge L_{ges}	101 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Ø D_3	13 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	33 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,52 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	11,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------