



Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
Ø D_3	9 mm
Auskräglänge L_1	30 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Anzahl Schneiden Z	2
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	1 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	25 mm
Rampingwinkel α_{max}	2,35 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	7,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------