



Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	131 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	25 mm
Auskraglänge L_1	70 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	57 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,74 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	23,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad

Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------