


Garant**Schleifblock-Set 24-teilig hart, 100×68×26 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	557470 60
GTIN	4062406155933
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifblock in **harder** Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit. **4-seitig beschichtet** mit Korund (A).

Keramikbeschichtung für eine **höhere Standzeit**.

Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

Vorteil:

- **Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.**
- **Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.**
- **Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.**

Verwendung:

Zum Entgraten und für den Flächenschliff von Holz, Metall und Lacken.

Technische Beschreibung

Körnung	60
Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Breite	68 mm

Höhe	26 mm
Länge	100 mm
Produktnameattribut	100×68×26 mm
Anzahl beschichteter Flächen	4
Anzahl Schwämme, Pads	24
Produktart	Schleifschwamm

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		