



Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 17/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221950 17/2
GTIN	4960664741236
Artikelklasse	250

Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 17/2 mmInnenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø D₃: 10 mm

maximale Schnitttiefe a_{p max}: 1 mm

Auskräglänge L₁: 20 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 100 mm

Schaft-Ø D_s h₆: 16 mm

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	17 mm
Auskräglänge L ₁	20 mm
Ø D ₃	10 mm
Schaft-Ø D _s h ₆	16 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Rampingwinkel α_{\max}	2,07 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	8,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------