



Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Ø D ₃	18 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Auskraglänge L ₁	60 mm
Gesamtlänge L _{ges}	117 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	43 mm
Rampingwinkel α _{max}	1,05 Grad
Ramplinglänge L für α _{max}	16,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------