



Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 28/5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 28/5
GTIN	
Artikelklasse	250

Beschreibung

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
Aufnahmegewinde M	M12
Ø D_3	21 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Schneiden-Ø D_c	28 mm
Anzahl Schneiden Z	5
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Innenkühlung	ja
Ramplinglänge L für α_{max}	19,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	49 mm
Ramplingwinkel α_{max}	0,89 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	54 mm

Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------