



## Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Artikelklasse	250

### Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M8
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	25 mm
Anzahl Schneiden Z	2
maximale Schnitttiefe a <sub>p,max</sub>	1 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	7,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	2,35 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen

Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------