



Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Anzahl Schneiden Z	6
Aufnahmegewinde M	M16
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{max}	23,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	57 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,74 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Schaftausführung	mit Gewinde

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------