



Kernbohrmaschine, Typ: MAB1300



Bestelldaten

Bestellnummer	076535 MAB1300
GTIN	4250187507151
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

- Integriertes Innenschmiersystem, Magnetindikator zur Überwachung der Magnethaltekraft.
- Integrierter Schneidölbehälter, komplette Kabelführung im Gehäuse.
- Ölbadgetriebe.

Stärkste Magnet-Kernbohrmaschine am Markt mit 2300-Watt-Motor, **Kernbohren bis Ø 130 mm und Gewindeschneiden bis M42**. Motor mit großem Drehzahlbereich (30 – 550 1/min), 3-Spulen-Magnet für extrem hohe Haltekraft. Neuer Gegenhalter für einfaches Umrüsten von Kern- auf Spiralbohren. **Servo-Unterstützung** für Bohren fast ohne Kraftaufwand. **Inklusive Kernbohrer Ø 17,5 / 21 / 24 mm**, Schnitttiefe 55 mm. **Gewindebohradapter M20 / M24 / M27**.

Verwendung:

Die stufenlose Drehzahlregulierung der stark unter-setzten Getriebeabstufungen ermöglicht den Einsatz von Gewindebohrern, Spiralbohrern, Reibahlen, Senkern und Kernbohrern für alle Materialqualitäten.

Lieferumfang:

Inklusive Koffer, Kernbohraufnahme, Auswerferstift für Kernbohrer, Sicherheitskette, **magnetischer Spänehaken**, Schmiersystem und Bedienungswerkzeug.

Hinweis:

- **Kernbohrer finden Sie unter Nr. 118780 bis 118825.**

- Kernbohrmaschinen mit automatischem Vorschub, Vakuumpspannplatte und Rohrspannvorrichtungen auf Anfrage.
- Druckluft-Kernbohrmaschinen mit ATEX-Standard auf Anfrage.

Technische Beschreibung

maximaler Reib-Ø	50 mm
Herstellerbezeichnung	MAB1300
Breite Magnetfuß	360 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	19 mm, 32 mm Weldon
Gewicht	51 kg
Arbeitshub	310 mm
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M42 mm
Länge	495 mm
Werkzeugaufnahme Form	MK4
Breite	255 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	50 - 120 min ⁻¹
Höhe	560 mm
maximaler Senk-Ø	80 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	45 mm
Länge Magnetfuß	120 mm
Drehzahlbereich 3. Gang	130 - 350 min ⁻¹
Drehzahlbereich 1. Gang	30 - 80 min ⁻¹
Drehzahlbereich 4. Gang	210 - 550 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	2300 W
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	130 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernbohrer-Set HSS	118825
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernbohrer HMSNitttiefe 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23