



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PH
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 10 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,25 - 0,8 mm/U
Sorte	CA515
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen