



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Artikelklasse	25E

Beschreibung

TNMG 160408 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 510 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 510 m/min
Spanbrecher	PQ
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	P

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen