



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	250212 CA515
GTIN	4960664675302
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120408 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 430 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PS
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 430 m/min
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,15 - 0,35 mm/U

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen