



## Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

SNMG 150612 CA515 Eckenradius: 1,2 mm

Sorte: CA515

Spanbrecher: PH

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 10 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	1 - 10 mm
Spanbrecher	PH
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,25 - 0,8 mm/U

Sorte	CA515
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150612
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen