

Garant GRIDLINE

**Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 20×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 125/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	950470 125/2
GTIN	4062406153236
Artikelklasse	9GB

**Beschreibung****Ausführung:**

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×24G.

**Passend für:**

Schubladen 20×24G.

**Inhalt:**

Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 125

Schlitztrennleisten Nr. 951530: 3 × Gr. 125

Steck-Trennwand 5G Nr. 951751: 12 × Gr. 125

**Technische Beschreibung**

passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Höhe	100 mm
passend für Schubladen Nutztiefe	600 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G	20
passend für Schubladen Nutztiefe in G	24
passend für Schubladen Nutzbreite	500 mm

Gewicht	1,688 kg
Produktnamensattribut	20x24G
Produktart	Schubladen-Trennwand

## Zubehör

Steck-Trennwände, Breite 5G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951751 125
Schlitztrennleisten Tiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951530 125
Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951580 125