



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	250102 CA515
GTIN	4960664675265
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120404 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 480 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	PQ
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 480 m/min

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen