



Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Artikelklasse	25E

Beschreibung

DNMG 150604 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 510 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PQ
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 510 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen