



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251583 CA515 |
| GTIN | 4960664677511 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

TNMG 160408 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 4,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Vorschub f | 0,15 - 0,6 mm/U |
| Hauptanwendung | P |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 70 - 435 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 1 - 4,5 mm |
| Spanbrecher | PS |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Eckenradius | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | CA515 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |