

**HOLEX****Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4,  
Außen-Ø A: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	312906 250
GTIN	4062406154547
Artikelklasse	32W

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.**

**Verwendung:**

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

**Norm:****DIN 702-4.****Lieferumfang:**

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

**Sonderzubehör:**

**Ersatz- und Zusatzbacken** Nr. 312971 – 312986.

## Technische Beschreibung

Zentrier-Ø B	200 mm
Außen-Ø A	250 mm
Zentriertiefe C	5 mm
Gewicht	29 kg
Durchlass E	76 mm
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	119 mm
maximale Drehzahl	2500 min <sup>-1</sup>
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	85 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Guss
Farbcode für Zubehör	HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

## Zubehör

Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250	312971 250
Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250	312986 250
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250	312981 250
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250	312976 250