

HOLEX**Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4,
Außen-Ø A: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	312911 125
GTIN	4062406154585
Artikelklasse	32W

Beschreibung**Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.**

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:**DIN 702-4.****Lieferumfang:**

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken Nr. 312971 – 312986.

Technische Beschreibung

Außen-Ø A	125 mm
Höhe mit Backen H ₂	79,5 mm
Gewicht	5 kg
maximale Drehzahl	5500 min ⁻¹
Höhe ohne Backen H ₁	59,5 mm
Zentrier-Ø B	95 mm
Durchlass E	35,5 mm
Zentriertiefe C	4 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 125	312986 125
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 125	312980 125
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 125	312971 125
Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 125	312976 125
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 125	312981 125