



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120412 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 430 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,15 - 0,35 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 430 m/min
Spanbrecher	PS
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm
Hauptanwendung	P

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen