

**HOLEX****Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4,  
Außen-Ø A: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	312911 250
GTIN	4062406154622
Artikelklasse	32W

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.**
- **Körper aus Guss oder Stahl.**
- **Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.**
- **Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.**

**Verwendung:**

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

**Norm:****DIN 702-4.****Lieferumfang:**

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

**Sonderzubehör:**

**Ersatz- und Zusatzbacken** Nr. 312971 – 312986.

## Technische Beschreibung

Durchlass E	76 mm
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	123 mm
Außen-Ø A	250 mm
Gewicht	29 kg
maximale Drehzahl	3500 min <sup>-1</sup>
Zentrier-Ø B	200 mm
Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	89 mm
Zentriertiefe C	5 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stahl
Farbcode für Zubehör	HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

## Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250	312976 250
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250	312981 250
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 250	312971 250
Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 250	312986 250