

HOLEX

Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-Ø A / Kegel: 250/8 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	312931 250/8
GTIN	4062406154837
Artikelklasse	32W

Beschreibung

Ausführung:

- Handbetätigte Drehfutter mit Spiralling, zentrisch spannend.
- Körper aus Guss oder Stahl.
- Planspiralling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
- Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit **Stehbolzen und Bundmuttern**.

Norm:

DIN 702-3.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.

1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken Nr. 312971 – 312986.

Farbcode für Zubehör: HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen

Durchlass E: 76 mm
 Höhe ohne Backen H₁: 89 mm
 Höhe mit Backen H₂: 123 mm
 Gewicht: 32 kg
 maximale Drehzahl: 3500 min⁻¹

Technische Beschreibung

Durchlass E	76 mm
Höhe mit Backen H ₂	123 mm
maximale Drehzahl	3500 min ⁻¹
Außen-Ø A	250 mm
Kegelgröße	8
Höhe ohne Backen H ₁	89 mm
Gewicht	32 kg
Norm	DIN 702-3
Farbcode für Zubehör	HOLEX Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

Zubehör

Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15