



Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	80 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	160 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	33 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,52 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	11,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------