



## Akku-Multimaterialschneider, Typ: M12FCOT-0



### Bestelldaten

Bestellnummer	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

FUEL Akku-Multimaterialschneider mit 76 mm Blatt für Schnitttiefe von 16,3 mm.

#### Lieferumfang:

**Ohne Akku und ohne Ladegerät.** 1 × Diamantblatt für Fliesen, 1 × HM-Schleifblatt, 1 × Metallschneiderad, 1 × verstellbare Staubabsaugung.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073814.

Passende Trennscheibe finden Sie unter Nr. 563050 Gr. 75.

### Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung	M12FCOT-0
Gewicht	1 kg
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	10 mm
Akkuspannung	12 V

maximale Vibration nach EN	2,9 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Trenntiefe	16,3 mm
maximaler Scheiben-Ø	76 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Säge

## Zubehör

Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
KleintrennscheibePREMIUM*** EXTRA SCHMAL Scheiben-Ø 75 mm	563050 75
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12	073829 MB12
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC