



Hochvorschubfräser MFH mini mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 221955 25/4 |
| GTIN | 4960664741380 |
| Artikelklasse | 250 |

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Gesamtlänge L_{ges} | 117 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Ø D_3 | 18 mm |
| Schneiden-Ø D_c | 25 mm |
| Schaft-Ø D_s h6 | 25 mm |
| maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$ | 1 mm |
| passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. |
| Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Auskräglänge L_1 | 60 mm |
| Innenkühlung | ja |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{max} | 48 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{min} | 43 mm |
| Rampingwinkel α_{max} | 1,05 Grad |
| Ramplinglänge L für α_{max} | 16,3 mm |
| Einstellwinkel κ | 15 Grad |
| Schaftausführung | Weldonschaft |

| | |
|----------------------|----------------|
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Plungen |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 229713 |
|---------------|--------|