



Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Ø D_3	18 mm
Gesamtlänge L_{ges}	140 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Auskraglänge L_1	60 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	43 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,05 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	16,3 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------