



Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5Lmm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 221950 32/5L |
| GTIN | 4960664741458 |
| Artikelklasse | 250 |

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Schneiden-Ø D_c | 32 mm |
| Schaft-Ø D_s h6 | 32 mm |
| maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ | 1 mm |
| Ø D_3 | 25 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 200 mm |
| passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. |
| Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Auskraglänge L_1 | 120 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 5 |
| Innenkühlung | ja |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max} | 62 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min} | 57 mm |
| Rampingwinkel α_{\max} | 0,74 Grad |
| Ramplinglänge L für α_{\max} | 23,3 mm |
| Einstellwinkel κ | 15 Grad |
| Schaftausführung | Zylinderschaft |

| | |
|----------------------|----------------|
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Plungen |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Kopierfräser |

Zubehör

| | |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 229713 |
|---------------|--------|