

**Garant****Soft-Pad-Rolle weich, 100 mm × 24 m, Körnung: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	557460 100
GTIN	4062406154493
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Soft-Pad-Rolle einseitig mit **Normalkorund (A)** belegt. **Keramikbeschichtung** für eine höhere Standzeit. Aufbewahrung in praktischer Spenderbox mit Sichtschlitz für eine schnelle Füllstandserkennung.

**Vorteil:**

**Reines Schaum-Trägermaterial.** Hierdurch wird höchste Flexibilität erzielt und Kornausbruch vermieden. Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung. **200 perforierte Pads** je 100×120×3 mm.

**Verwendung:**

**Feinschliff von Konturen, Kanten und an schwer zugänglichen Stellen**, z.B. Vorbereitung vor dem Lackieren, Reinigen. Nass- und Trockenschliff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	fein
Körnung	100
Schleifmittel	Normalkorund (A)

Schleifmittelkurzzeichen	A
Breite	100 mm
Höhe	3 mm
Länge	120 mm
Produktnameattribut	100 mm × 24 m
Anzahl beschichteter Flächen	1
Anzahl Schwämme, Pads	200
Produktart	Schleifschwamm

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

