



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	260098 CA515
GTIN	4960664674923
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 09T308 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	HQ

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen