



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen