

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515****Bestelldaten**

Bestellnummer	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 390 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen