



Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 51,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Schraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

Technische Beschreibung

D ₂ kleinster Spann-Ø	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Außen-Ø D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Spannkraft	44,5 kN
Außen-Ø D	75,5 mm
maximales Anzugsmoment	280 Nm
max. Spannweg	0,38 mm
Toleranz Außen-Ø	h9
Produktart	Spanndorn