



## Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 22/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221960 22/4
GTIN	4960664741090
Artikelklasse	250

### Beschreibung

Hochvorschubfräser MFH mini 22/4 mm  
 Innenkühlung: ja  
 Anzahl Schneiden Z: 4  
 Ø D<sub>3</sub>: 15 mm  
 maximale Schnitttiefe a<sub>p max</sub>: 1 mm  
 Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 30 mm  
 Aufnahmegewinde M: M10  
 Bohrzirkularfräsen Ø D<sub>min</sub>: 37 mm

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	22 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	1 mm
Anzahl Schneiden Z	4
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Aufnahmegewinde M	M10
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	30 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Innenkühlung	ja

Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	13,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,29 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	42 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------