



Akku-Schlagschrauber 12V, geeignet für Heavy Duty, Typ: 71150464



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 074000 71150464 |
| GTIN | 4014586887388 |
| Artikelklasse | 03F |

Beschreibung

Ausführung:

Robuster und **leistungsstarker Akku-Schlagschrauber** mit langlebigem

Metallgetriebegehäuse, Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomischem **Mittelhandgriff mit Softauflage**.

Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. 10% höheres Drehmoment im Linkslauf. Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen.

Select Version.

- **3/8 Zoll Vierkant-Aufnahme.**
- **135 Nm maximales Drehmoment.**

Vorteil:

Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie unter Nr. 073835, Akku-Starter-Sets unter Nr. 073832.

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------------------|
| Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Außenvierkant |
| Schlagzahl | 0 - 3600 min ⁻¹ |
| maximales Drehmoment | 135 N·m |
| maximale Vibration nach EN | 14,5 m/s ² |
| Gewicht | 0,85 kg |
| typische Verwendung | Strong |
| Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/8 Zoll |
| Herstellerbezeichnung | ASCD 12-150 W8 |
| Akkuspannung | 12 V |
| maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9) | M14 |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 12 V |
| Verpackung | Transportkoffer |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| geeignet für Material | Stahl |
| Produktart | Schlagschrauber |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE12 V | 073835 FE12 |
| Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE12 V | 073837 FE12 |