₡Kyocera

Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M10
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing D ₃	13 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303
Gesamtlänge L _{ges}	30 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{max}	11,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	33 mm
Rampingwinkel α_{max}	1,52 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	38 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen

Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube 229713