

Garant**Transportwagen mit Vollgummi-Rädern, Nutzbreite mm / Modell: 627/B****Bestelldaten**

Bestellnummer	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Artikelklasse	91L

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiles Chassis mit je 2 kugelgelagerten Bock- und (feststellbaren) Lenkrollen (Ø 160 mm). Die Holme werden formschlüssig mit dem Chassis und Schiebegriff verschraubt. Seitenwände im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschiene und Werkzeugträger.

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und Vollgummi-Rädern.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Seitenwände anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Technische Beschreibung

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Tiefe	1100 mm
Anzahl Werkzeugträger (1 Ebene)	7
Rad-Ø	160 mm

Breite	675 mm
Nutzbreite	627 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Grundfläche Tiefe	1100 mm
Höhe	925 mm
Material Rad	Vollgummi
Grundfläche Breite	675 mm
Modell	B
Anzahl Trägerschienen (1 Ebene)	4
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Materialstärke	1,2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	CNC-Transportwagen

Zubehör

Ablage mit Deckel für System-Transportwagen Breite 627 mm	970175 627
Ablage für System-Transportwagen Breite 627 mm	970170 627